

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Мерники металлические технические 1-го класса 839

#### Назначение средства измерения

Мерники металлические технические 1-го класса 839 предназначены для измерений объема жидкости методом слива или налива.

#### Описание средства измерений

Мерники металлические технические 1-го класса 839 состоят из вертикально расположенного резервуара стационарной конструкции, имеющего форму вертикального цилиндра, измерительной горловины со смотровым окном и крышкой. Мерник установлен на раме и снабжен переливной и сливной трубами, а так же шаровыми кранами.

Принцип работы мерника заключается в следующем:

Измеряемая жидкость поступает в предварительно смоченный мерник через наливную трубу до полного заполнения. После установления уровня жидкости, соответствующего номинальной вместимости, лишняя жидкость сливается через переливную трубу. Переливная труба снабжена муфтой, предназначенной для регулировки уровня измеряемой жидкости, соответствующего номинальной вместимости. Для визуального контроля вместимости мерника и процесса налива измеряемой жидкости в целом служит смотровое окно в горловине мерника, на котором имеется отметка номинальной вместимости. Сливная труба служит для удаления измеряемой жидкости из мерника и одновременно её подачи в измеряемую цистерну с помощью шаровых кранов.

#### Метрологические и технические характеристики

Обозначение модели мерника	Номинальная вместимость, дм <sup>3</sup>	Пределы допускаемой основной относительной погрешности при 20 °С, %
Мерник технический 839, № 63	748	± 0,2
Мерник технический 839, № 66	746	± 0,2
Мерник технический 839, № 68	749	± 0,2

Габаритные размеры- 975x790x2888 мм

Масса- 200 кг

Условия эксплуатации:

Диапазоном температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С.

#### Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку изделия и на титульный лист паспорта типографским способом.

#### Комплектность

Мерник металлический технический 1-го класса 839 – 1 шт. (соответствующей модели)

Паспорт-1 экз.

#### Поверка

осуществляется по ГОСТ 13844-68 «Мерники металлические технические. Методы и средства поверки».

Перечень эталонов, применяемых при поверке:

- мерники 1-го разряда М1Р-500-01, М1Р-200-01, М1Р-100-01, М1Р-50-01, М1Р-10-01, М1Р-5-01;
- цилиндр мерный стеклянный с пределом измерений 1,0 дм<sup>3</sup> по ГОСТ 1770;
- термометр стеклянный с ценой деления 0,1° С;
- рулетка Р20УЗК с пределом измерений 10 м по ГОСТ 7502;
- штангенциркуль ШЦ-2 с ценой деления 0,1 мм по ГОСТ 166-90;
- секундомер механический СОС пр-2б-2.

#### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений изложена в НД «Инструкции по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта», утвержденной Минпищепромом 25.09.85.

#### **Нормативные документы, устанавливающие требования к мерникам металлическим техническим 1-го класса 839**

ГОСТ 13844-68 «Мерники металлические технические. Методы и средства поверки».

#### **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Выполнение государственных учетных операций.

#### **Изготовитель**

Смелянский машиностроительный завод, г. Смела, Украина.

#### **Заявитель**

ОАО «Биохим» 393250, Тамбовская обл.,  
г. Рассказово, ул. Аптекарьская, 16  
тел. (47531) 24-7-92, факс (47531) 24-818.

#### **Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУ «Тамбовский ЦСМ», 392026, г. Тамбов, Гастелло, 6б.  
Регистрационный номер 30139-09

Заместитель руководителя Федерального  
агентства по техническому регулированию  
и метрологии

Е.Р.Петросян

М.п.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.